




传感器 > 光学传感器 > 摄影光学传感器 > SMT 影像检测器



血氧传感器类型: 影像检测器

传感器封装: SMT

所有 SMT 影像检测器 (1)

产品特性

产品类型特性

血氧传感器类型	影像检测器
传感器封装	SMT

尺寸

产品宽度	1.3 mm
产品长度	4 mm
产品高度	4.8 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 CAT-PTO0006
SMT 光电发射器



TE 产品编号 11032254-00
EMITTER 660/940NM 1 2

该系列中的其他产品 | MEAS ELM 5000



摄影光学传感器(3)

客户还购买了




TE 产品编号91512-1
CCII CMNL PIN SKT 24-18 ASSY



TE 产品编号91576-1
CCII D-2 S REC TAB 28-24 ASSY



TE 产品编号91596-1
CCII D-5 SS REC TAB 20-16 ASSY



TE 产品编号171404-1
ELECTRO TAP 14-16



TE 产品编号175288-3
DYNAMIC D-3 TAB CONT. M AU 0.76
L/P

TE 产品编号189727-1
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)

TE 产品编号316041-3
DYNAMIC D-5 REC CONT. M L/P

TE 产品编号913923-1
EXTRACTON TOOL FOR 175150

TE 产品编号1276716-1
EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_10104019-20_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_10104019-20_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_10104019-20_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MEAS DETECTOR ASSEMBLY EPM-5000 SERIES

英文版本