



应用工具 > 备件和磨损工具



模具和产品种类: OCEAN

产品特性

其他

模具和产品种类	OCEAN
---------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 5-2266103-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F080O-RSA](#)



KIT
TE 产品编号 7-2266103-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F080O](#)



TE 产品编号 2266103-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F080O-RSA](#)



KIT
TE 产品编号 7-2266103-8
[OCEAN_2.0_CONVERSIONKIT_DEUTSCH-090F080O](#)



TE 产品编号 5-2266103-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F080O-RSM](#)



TE 产品编号 2266103-1
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F080O-RSM](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-1719506-1
[AMP MCP 2.8, CONTACT SWS](#)



TE 产品编号CAT-D9934-A75A
[Dynamic 3100 母端和公端壳体](#)



TE 产品编号1803019-4
[CRIMPER, INSULATION O](#)



TE 产品编号184046-1
[4 POS. PLUG ASSY, KEY A](#)



CRIMPER
TE 产品编号4-1633966-4
[CRIMPER,INSULATION O](#)



TE 产品编号2-1633713-6
[CRIMPER, WIRE PREMIUM](#)



TE 产品编号1-175196-2
[DYNAMIC D-3 REC CONT/L AU 0.38](#)

TE 产品编号2234192-3
[INDENTER HVM 2W](#)

TE 产品编号2387221-1
[NEST HVM WM](#)

文档



数据表/目录页

CRIMPING WHERE FORM MEETS FUNCTION

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本