



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	10.16 mm[.399 in]
---------	-------------------

尺寸

行间距	10.16 mm[.399 in]
-----	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2-1747822-2
DYNAMIC D5300 REC HSG 4P/YY PM

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列



PCB 板端连接器及母端(62)



插入和拔出工具(1)



电源端子(43)



矩形电源连接器(91)



线对板接头和插座(62)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(3)



连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号ASA558N00730266000
623 PLUG



TE 产品编号AGC000N00001215000
623 RECEPTACLE ANGLED
ROTATABLE



TE 产品编号61-0072-011-P00
CONTACT PIN 1,5 MM



TE 产品编号BKA863N0086155A000
917 EXTENSION, SPEEDTEC-READY



TE 产品编号ASA020N00390235000
623 PLUG



TE 产品编号ASA034N00730266000
623 PLUG



TE 产品编号AKA558N00730255000
623 EXTENSION, SPEEDTEC-READY



TE 产品编号E0-0222-002-P00
923 METAL FLANGE HINGED
COMPLETE



TE 产品编号80-0031-000-P00
623 CLAMP SEAL



TE 产品编号40-0986-000-P00
623 INSULATION INSERT, 12-PIN

文档

DYNAMIC D5300 TAB HSG 4P/YY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1747820-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1747820-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1747820-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

Extraction Tool for AMP Dynamic D-5000 Series

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本