



应用工具 > 连接器固定机



工具类型: 固定, 拔出工具

产品特性

产品类型特性

|            |             |
|------------|-------------|
| 制造系统类型     | 自动压接，独立     |
| 产品应用预计周期速度 | 每个连接器 3-5 秒 |

其他

|      |          |
|------|----------|
| 压力范围 | 10 ton   |
| 工具类型 | 固定, 拔出工具 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2215067-2<br/>ASSY, EXTRACTION TOOL, 1 X 1</p>     |  <p>TE 产品编号 2215476-2<br/>ASSY, TOP TOOL, ZSFP+</p>            |  <p>TE 产品编号 2215061-9<br/>ASSY, SEATING TL, ZSFP+ 1 X 6</p>   |  <p>TE 产品编号 2185343-1<br/>ASSY, Lower Fixture for QSFP-DD 1X1</p> |
|  <p>TE 产品编号 2395625-4<br/>ASSY, TOP TOOL 1X1</p>              |  <p>TE 产品编号 2375012-1<br/>ASSY, TOP TOOL</p>                  |  <p>TE 产品编号 2063048-8<br/>SFP56 2X4 EXTRACTION TOOL ASSY</p> |  <p>TE 产品编号 1-1804791-1<br/>SEATING TL ASSY, STD 5 PAIR</p>      |
|  <p>TE 产品编号 2215384-6<br/>ASSEMBLY, QSFP+ EXTRACTION TOOL</p> |  <p>TE 产品编号 1-2185240-3<br/>ASSY, TOP TOOL, SFP+</p>          |  <p>TE 产品编号 2395625-2<br/>ASSY, TOP TOOL 1X1</p>             |  <p>TE 产品编号 2185345-1<br/>ASSY, Loose piece seating tool</p>     |
|  <p>TE 产品编号 1-1804791-5<br/>SEATING TL ASSY, STD 5 PAIR</p>   |  <p>TE 产品编号 2384445-1<br/>ASSY, BOTTOM FIXTURE, ABM00017</p> |  <p>TE 产品编号 2384446-1<br/>ASSY, PPS TOOL TOP,ABM00017</p>    |  <p>TE 产品编号 2185208-3<br/>ASSY, EXTRCTN TL KIT MICROQSFP</p>     |



TE 产品编号 2185336-1  
ASSY, LOWER FIXTURE, CBP  
TERMINAL



TE 产品编号 3-1804872-0  
SEATING TOOL ASSY



TE 产品编号 2405408-1  
ASSY SEATING TOOL, OSFP



TE 产品编号 2215040-3  
ASSY, STNG TL, CONN 2170774-1

客户还购买了



TE 产品编号 1-1469491-2  
MULTIGIG RT GUIDE PIN, 9MM 2.60




TE 产品编号 2204406-3  
MULTI-BEAM HD R/A REC. 2P+15S




TE 产品编号 2204420-1  
MULTI-BEAM HD VERTICAL REC.  
15S+2P+2P+15



TE 产品编号 2204423-2  
MULTI-BEAM HD VERTICAL REC. 2P



TE 产品编号 2204426-4  
MULTI-BEAM HD VERTICAL REC.  
2P+15S



TE 产品编号 2-2347090-1  
SOCKET 4677 DG1.0 FOR ODM




TE 产品编号 2-2351050-5  
LGA4677 TFLM ASSY, W/ COVER



TE 产品编号 2351051-2  
LGA4677 BACKPLATE ASSY, LONG  
STUD



TE 产品编号 1-2351052-5  
LGA4677 E1A ASSY



TE 产品编号 1-2406136-9  
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD UNKE

文档

使用说明书

CM-10T High precision connector solution (PN 2428580-1)

英文版本