

HL-GEN-TUBE-REFLECTOR

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 EH0599-000

Discrete, Worldwide, Cable Assembly, Reflector, Heat Shrink Equipment

[在 TE 官网查看>](#)



应用工具 > 热缩设备



设备加工类型: 分离式

适用区域: 全球

热缩设备应用: 电缆组件

工具类型: 反射镜

产品特性

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

其他

设备加工类型	分离式
热缩设备应用	电缆组件
工具类型	反射镜

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 EH0598-000
[HL-ADPT-PR-REFLECTORS](#)

客户还购买了

TE 产品编号63705-1
[125 FASTON REC 22-18 AWG BR](#)

TE 产品编号5569263-1
[STK MJ,8POS,2X6,SHLD,CAT5](#)

TE 产品编号1-487526-9
[020 HOUSING FFC RCPT 100CL SR](#)

TE 产品编号6-103639-9
[20 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)

TE 产品编号2-2351050-4
[LGA4677 TFLM ASSY,W/O COVER](#)

TE 产品编号62395-1
[110 FASTON TAB TPBR](#)

TE 产品编号2376591-2
[250 FASTON PCB TAB TPBR](#)

TE 产品编号621055-000
[D-142-51](#)



TE 产品编号2-327950-1
[PIDG RECT 22-16COMM 22-18MIL 5](#)



TE 产品编号621056-000
[D-142-52](#)

文档

产品图纸

[HL-GEN-TUBE-REFLECTOR](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Application Tooling](#)

英文版本