

R-7119 ✓ 有效

MEAS | MEAS 300 Series

TE 内部编号 R-7119

TE 内部产品描述 RTD,STRR,P100,385,.5%,.078T,H

环氧树脂玻璃层压定子 RTD

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头 > 环氧树脂玻璃层压定子 RTD



RTD Sensor Type: Stator

元件类型: Fiberglass Body

元件材料: 铂

引线导线种类: 标准 PTFE

工作温度 (最大值) : 180 °C [356 °F]

[所有 环氧树脂玻璃层压定子 RTD \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

RTD Sensor Type	Stator
元件类型	Fiberglass Body
元件材料	铂
引线导线种类	标准 PTFE

使用环境

工作温度 (最大值)	180 °C[356 °F]
------------	----------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS 300 Series



客户还购买了





TE 产品编号848633-001
CES-4



TE 产品编号4-1393143-5
27E462=SOCKET,R10,6POLE,TRACK-
MNT,SCREW



TE 产品编号3-1393159-7
20C251=SPRING,HOLD-DOWN,R10,.0



TE 产品编号6-1393144-0
K10P-11D15-6=K10/K20



TE 产品编号2-1393766-2
R10-E1X6-V430=R10

文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_R-7119_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_R-7119_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_R-7119_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[TESS-ANDO-408-000052](#)

英文版本