

SMI-1A-48-100-BMAR

✓ 有效

MEAS | IntraSense

TE 内部编号 SMI-1A-48-100-BMAR

100 cm Wire Length, 1 French Catheter Scale, 25 mmHG Light
Sensitivity, 5 V Supply Voltage Range, IntraSense

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 压力传感器 > 侵入式压力传感器 > 经过校准的 IntraSense



导线长度: 100 cm

法制导管量表: 1

光敏度: 25 mmHG

电源电压范围: 5 V

校准版本: 已校准

[所有 经过校准的 IntraSense \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

人体内部医疗使用点	体内
压力类型	绝对

电气特征

电源电压范围	5 V
--------	-----

尺寸

传感器尺寸	.75 x .22 x .08 mm
导线长度	100 cm
法制导管量表	1

使用环境

灭菌适应性	ETO
工艺温度	135 °C[275 °F]
工组温度范围	10 – 60 °C[50 – 140 °F]

操作/应用

耐压范围	-400 到 4000 mmHg
产品使用期限	24 Hr
压力范围	.61 – 1.68 bar[8.9 – 24.36 psi]

光敏度	25 mmHG
行业标准	
校准版本	已校准

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.2% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | IntraSense



客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

数据表/目录页

SMI-1A-48-XXX-ADXX Calibrated IntraSense Datasheet

英文版本